

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, Cilindrično držalo, $\varnothing D$ / število rezil Z: 32/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	62 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	150 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	19,55 mm
Kot rampe α_{maks}	1,76 stopinj
Število rezil Z	3
Serijska	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	54 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812

Nastavitveni kot κ	15 stopinj
\varnothing držala D_s h6	32 mm
Prevesna dolžina L_1	70 mm
z notranjim hlajenjem	da
$\varnothing D_3$	22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,2 mm
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP