

Garant

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 52/4mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213014 52/4
GTIN	4062406266851
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU146715
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	2 mm
Ø rezila D_c	52 mm
Nastavitveni kot κ	16 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	88 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Serija	Power Q
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	102 mm
Število rezil Z	4
Dolžina rampe L za α_{maks}	33,07 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
Kot rampe α_{maks}	1,39 stopinj
Fz Helix	0,8
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 8	219799 8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP