

Garant**Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Double, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213004 32/3
GTIN	4062406266660
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Sistem orodja z **izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice** za **procesno varno delo**. **Geometrije orodja za manjšo silo rezanja** bistveno pripomorejo k **razbremenitvi glavnega vretena**.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,8** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**. Pri uporabi podaljškov vselej delajte z notranjim hlajenjem.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Vpenjalni navoj M	M16
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L _{celotna}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,2 mm

Dolžina rampe L za α_{maks}	19,55 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	54 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XOMU094812
Kot rampe α_{maks}	1,76 stopinj
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Serija	Power Q
\varnothing rezila D_c	32 mm
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 7	219799 7