

Garant**Kopirni rezkar, VHM dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212590 8
GTIN	4045197761347
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm. Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Karbidna trdina – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	100 mm
Število rezil Z	2
Prevesna dolžina L_1	25 mm
$\varnothing d_1$	7,2 mm
\varnothing rezila D_c	8 mm
\varnothing držala D_s h6	8 mm
z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Vpenjalni vijak	219870