

**Garant****Kopirni rezkar, VHM dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212590 12
GTIN	4045197761361
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Karbidna trdina** – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

**Napotek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 10IP**.

**Tehnični opis**

$\varnothing$ držala $D_s$ h6	12 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	12 mm
Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
Število rezil Z	2
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	120 mm
Vijak za obračalno ploščico	219872 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing d_1$	10,4 mm
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vpenjalni vijak	219873