

**Garant****Kopirni rezkar, VHM zelo dolgi, Cilindrično držalo, Ø D: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212592 16
GTIN	4045197761477
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Karbidna trdina** – za velike obdelovalne globine in zmanjšanje vibracij.

**Napotek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Število rezil Z	2
Ø držala $D_s$ h6	16 mm
Prevesna dolžina $L_1$	55 mm
Ø $d_1$	14 mm
Ø rezila $D_c$	16 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	175 mm
Vijak za obračalno ploščico	219873 (15IP; 3,0 Nm)
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219872
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0