

**Garant**
**VHM-mini rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202287 1
GTIN	4062406270919
Razred artikla	11Z

**Opis**
**Izvedba:**

**Izjemno kratko rezilo** za maksimalno stabilnost. **Dolžina držala po DIN** za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.

**Prihranite si stroške naknadnega brušenja:** Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Ugodna in izredno čvrsta izvedba za **visokozmogljivo odrezovanje titana**.

**Tehnični opis**

Kot spirale	40 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje $f_z$ za robljenje v titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Dolžina rezil $L_c$	2 mm
Ø rezila $D_c$	1 mm
Število zob Z	2
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Celotna dolžina L	44 mm
Ø držala $D_s$	4 mm
Zaokrožitev kota $r_v$	0,02 mm
Serija	Master Titan

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	60 m/min	S
mokro maks.	primerno		