

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika AD, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303405 4
GTIN	4045197763600
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D ₁	4 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Podstavna omara	354290
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 30	354225 30
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 3-5 mm	354240 3-5