

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika AD, BT 30 kratek, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303405 8
GTIN	4045197763631
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm (od Ø 6).
- Vel. 3–5 za karbidno trdino, od vel. 6 za HSS in karbidno trdino.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417, naprave za nakrčevanje art. 354210–354400.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Trn za rezkarje	BT 30 kratek
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	AD

Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje SK za konusno SK-držalo 30	354225 30
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308765 30
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 30	308610 30
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 30	308760 30
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9