

**Garant****CNMG 160616, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	1,6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7020
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Globina reza $a_p$	0,5 - 8 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje