



Plošče za grobo brušenje SG-STEEL, Ø plošče × širina plošče: 115X4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560430 115X4
GTIN	4007220640845
Razred artikla	55S

Opis

Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.**

Trde plošče za grobo brušenje (trdota R) iz zelo učinkovite serije plošč SG-ELASTIC za jeklo z veliko učinkovitostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo.

Specifikacija: A24R-SG.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	4 mm
Ø plošče	115 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹

Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A24R-SG
priporočen nastavni kot za material	20-30 stopinj Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		