




## Stranske ščipalne klešče za mehanike, polirane, s prevleko ročajev, KW, Celotna dolžina: 125mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	724205 125
GTIN	4003773048022
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 63 HRC). Tesno vstavljen členek s hodom brez zračnosti.

Klešče polirane, ročaja z večkomponentno prevleko. Z odpiralno vzmetjo.

#### Standard:

**DIN ISO 5749**

#### Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

### Tehnični opis

Za rezanje klavirske žice do Ø	0,6 mm
Za rezanje trde žice do Ø	1 mm
Za rezanje mehke žice do Ø	2,5 mm
celotna dolžina	125 mm
Značilnost blagovnega imena	KW
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Standard	DIN ISO 5749
Ročaj	Večkomponentna prevleka

Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina	polirane
Vrsta izdelka	Rezalne klešče