


Garant**ZCMX 050204, Zvrst: HBZ310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268420 HBZ310
GTIN	4062406273644
Razred artikla	21E

Opis

ZCMX 050204 HBZ310 Zvrst: HBZ310
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm
Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Zvrst	HBZ310
Radij rezila	0,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 050204
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Prevleka	PVD
Podajanje pri vrтанju	0,03 - 0,3 mm
Podajanje pri struženju	0,05 - 0,4 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje