

Garant**ZCMX 10T302, Zvrst: HBZ310**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268429 HBZ310 |
| GTIN | 4062406273033 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

ZCMX 10T302 HBZ310 Zvrst: HBZ310
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje pri struženju: 0,05 - 0,4 mm
Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,3 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 200 - 600 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Zvrst | HBZ310 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | ZCMX 10T302 |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 200 - 600 m/min |
| Globina reza a_p | 0,2 - 4 mm |
| Glavna uporaba | N |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Rezalni material | HM |
| Prevleka | PVD |
| Podajanje pri vrtanju | 0,03 - 0,3 mm |
| Podajanje pri struženju | 0,05 - 0,4 mm |
| Ustrezno za Ø orodja D _c | 20 mm |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |