

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, DLC, Ø DC h7: 3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122809 3,2
GTIN	4045197758583
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Prevleka DLC sp² najnovejše generacije z nizkim koeficientom trenja za odlično odvajanje odrezkov. Zavisokozmogljivo obdelavo aluminijevih materialov. Natančna centričnost in okroglost izvrtin zaradi 6 vodilnih rezalnih robov.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Toleranca nazivnega Ø	h7
Ø držala D _s	6 mm
Dolžina utorov L _c	34 mm
Podajanje f v aluminij, kratki odrezki	0,35 mm/v
Nazivni Ø D _c	3,2 mm
Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	72 mm
Toleranca držala	h6
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	29,2 mm
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM

Izvedba	8xD
Tip	W
Kot konice	135 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	325 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	360 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	315 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	135 m/min	N
PEEK	primerno	110 m/min	N
PVDF GF20	primerno	80 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	70 m/min	N
PEEK GF30	primerno	60 m/min	N
PTFE CF25	primerno	70 m/min	N
Cu	primerno	140 m/min	N
CuZn	primerno	160 m/min	N
GFK	primerno	70 m/min	N
CFK	primerno	70 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		

