

KÄRCHER**Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT22APTE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT22APTE
GTIN	4054278287935
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **mokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri doseganju nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**

Sesalnik za mokro/sucho sesanje z vtičnico za priključne naprave in samodejnim zagonom za električna orodja.

- **PES-patronske filtre, neobčutljive na vlago.**
- **Robustna 22-litrska posoda z odbijači in kolesi za zavijanje.**

Napotek:

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

Tehnični opis

Vklopna avtomatika	da
--------------------	----

Delovni hrup	72 dB(A)
Dolžina kabla	6 m
Vakuum	255 mbar
Število turbin	1
Pretok zraka	71 l/s
Višina	480 mm
Poraba moči	1300 W
Oznaka proizvajalca	NT22APTE
Velikost priključka	35 mm
Dolžina	380 mm
Posebnosti	Kompaktna izvedba
Čiščenje filtra	Polavtomatično čiščenje filtra ApClean
Prostornina zbiralnika	22 l
Razred sesanja prahu	L
Širina	370 mm
Filtrski sistem	Patronski filter
Masa	6,1 kg
Dolžina sesalne cevi	1,9 m
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Adapterski kos, Ø 40–35 mm Velikost priključka DN35

078538 DN35