



LED-EX delovna svetilka z baterijo, Tip: 3AALH



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081491 3AALH
GTIN	032705104035
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Delovna svetilka z zaščito proti eksploziji, testirana v skladu z veljavnimi smernicami ATEX. Izjemno svetla osvetlitev in zelo dolga življenjska doba.

Večnamenska delovna svetilka s snemljivim magnetno nogo, ki se oprime kovinskih površin. Glavo svetilke lahko zavrtite za 360° in jo nagnete za 120° navzgor in navzdol (lahko jo zaklenete v katerem koli položaju). Z jekleno sponko in sprednjim stikalom.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Tehnični opis

Sijalke	LED modul
Lastnosti naprave	Primerno za EX-področje
Svetlobni tok	228 lm
Celotna širina	54 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67

Masa	185 g
Cona ATEX	cona 0
Cona ATEX	cona 20
Število vključenih baterij	3
Tip baterij	Mignon, AA
Celotna dolžina	182 mm
Čas obratovanja	8,4 h
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Li-kovinske baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081559 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081561 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081553 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081554 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081552 LR6
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR6	081551 LR6