


Garant**SNMG 150612, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 150612 HB7020 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7020

Lomilec odrezkov: SM

Globina reza a_p : 0,5 - 6 mm

Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 350 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	SM
Globina reza a_p	0,5 - 6 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v

Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 150612
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje