

Garant**WNMG 080412, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252072 HB7020
GTIN	4045197764249
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080412
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje