



Orodje za rebričenje univerzalno, Velikost držala: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290020 25
GTIN	4030741471650
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Na držalu je vijak za korekcijo prostega kota.

Tekalna os iz karbidne trdine za večjo odpornost proti obrabi.

Modularna sestava: univerzalna uporaba kot leva in desna različica.

- Minimalni pritisk manjša obremenitev za obdelovanca in stroj.
- Sinhronizirano vreteno za enostavno nastavitve nosilcev rebrastih kolesc in višine konic.
- Možnost razširitve delovnega območja z obračanjem nosilcev rebrastih kolesc.
- Možnost zamenjave čeljusti (komplet čeljusti po ponudbi) za rebričenje blizu roba.

Napotek:

Pri uporabi rebrastega kolesca \varnothing 25 mm se delovno območje poveča na 0–65 mm.

Tehnični opis

Os	299910 8
za širino rebrastega kolesca b	8 mm
Širina držala	25 mm
Delovno območje	3,5 - 65 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d ₁	25 mm
za \varnothing rebrastega kolesca d ₁	20 mm

Višina držala	25 mm
za Ø izvrtine rebrastega kolesca d_2	6 mm
Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RBR 2×BL
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje