


**Lepilni trak VHB™, siv, Širina×dolžina (mm×m): 25X33****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

**Dvostranski** visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

**3M™ GPH-110GF** je sestavljen iz prilagodljivega jedra iz penaste mase in dobro kljubuje visokim temperaturam. Namenjen je hitri in preprosti izdelavi močne, trpežne in trajne povezave.

**Napotek:**

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Akrilat

Dolžina: 33 m

Širina: 25 mm

Debelina: 1,1 mm

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	GPH-110GF
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Lepilna moč na jeklu	3,7 N/mm
temperaturna obstojnost do	150 °C
Lepilna masa	Akrilat

## Podatkovni list

Dolžina	33 m
Temperatura skladiščenja	16 °C
Barva	siva
Širina	25 mm
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Minimalni rok trajanja	24 mesec
Debelina	1,1 mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	40 %
Značilnost blagovnega imena	siv
Vrsta izdelka	Lepilni trak