


Garant**VHM grobo-fini rezkar MTC, DLC, Ø e8 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205081 8
GTIN	4045197766977
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Čvrsti in ostri rezalni robovi. Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	64 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,03 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Število zob Z	2
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Ø držala D_s	8 mm
Ø rezila D_c	8 mm
Dolžina rezil L_c	22 mm
Kot spirale	45 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WF
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju ne
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	330 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	260 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------