


Garant**VHM grobo-fini rezkar MTC, DLC, Ø e8 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205081 10
GTIN	4045197766984
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S prevleko **DLC sp²** najnovejše generacije.

Čvrsti in ostri rezalni robovi. Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Tehnični opis

Ø rezila D _c	10 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø držala D _s	10 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,05 mm
Število zob Z	2
Celotna dolžina L	72 mm
Dolžina rezil L _c	25 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	45 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	WF
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	330 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	230 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	260 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------