

**Garant****VHM groborezni rezkar, DLC, Ø d11 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205331 8
GTIN	4045197767219
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.**S prevleko **DLC sp<sup>2</sup>** najnovejše generacije.**Tehnični opis**

Dolžina rezil $L_c$	16 mm
Toleranca nazivnega $\varnothing$	d11
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostitvijo	27 mm
Celotna dolžina $L$	63 mm
Število zob $Z$	3
$\varnothing$ rezila $D_c$	8 mm
Širina posnetja vogala pri $45^\circ$	0,45 mm
Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
$\varnothing$ sprostitve $D_1$	7,8 mm
Podajanje $f_z$ za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
$\varnothing$ držala $D_s$	8 mm

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju z notranjim hlajenjem	$0,5 \times D$ pri robljenju ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------