

Garant**VHM-stebelni rezkar GARANT Master Alu DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	201260 10
GTIN	4062406281205
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Čvrsti rezalni robovi.

Mere podobne DIN 6527.

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Prednosti:

Zelo miren tek za **izjemno kakovost površine**.

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	72 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivijo	29 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Število zob Z	2
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Ø rezila D _c	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	e6
Ø sprostivke D ₁	9,7 mm

Dolžina rezil L_c	22 mm
\varnothing držala D_s	10 mm
Podajanje f_z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,12 mm
Kot spirale	38 stopinj
Serija	Master Alu
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	550 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	450 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N
PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N

PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		