

Garant**VHM groborezni rezkar z notranjim hlajenjem, DLC, Ø d11 DC: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205336 8
GTIN	4045197767271
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Z notranjim hlajenjem.****S prevleko DLC sp² najnovejše generacije.****Tehnični opis**

Ø sprostivne D ₁	7,8 mm
Ø rezila D _c	8 mm
Število zob Z	3
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,08 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,06 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Celotna dolžina L	63 mm
Toleranca nazivnega Ø	d11
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L _c	16 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivjo	27 mm

Širina posnetja vogala pri 45°	0,45 mm
Ø držala D _s	8 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5×D pri robljenju da
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------