

Garant**VHM groborezni rezkar z notranjim hlajenjem, DLC, Ø d11 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	205336 12
GTIN	4045197767295
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Mere podobne DIN 6527.****Z okroglim rebrastim profilom.****Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.****Z notranjim hlajenjem.****S prevleko DLC sp² najnovejše generacije.****Tehnični opis**

Toleranca nazivnega Ø	d11
Širina posnetja vogala pri 45°	0,65 mm
Ø rezila D _c	12 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D _s	12 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,09 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Dolžina rezil L _c	26 mm
Ø sprostitve D ₁	11,8 mm
Število zob Z	3
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	38 mm

Podajanje f_z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,07 mm
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	WR
Delovna širina a_e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 $\times D$ pri robljenju
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	primerno	400 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	320 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	260 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------