

**Garant****Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 8/1,5mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273755 8/1,5
GTIN	4045197766069
Razred artikla	21W

## Opis

### Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.

### Napotek:

Od širine zareza 6 mm pride pri  $t_{\text{maks}}$  ( $5 \times$  širina zareza) drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pride lahko do nastanka brazd. Zanesljivo brez brazd do  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Vijak	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Funkcijska širina $L_4$	8 mm
Dolžina glave $L_1$	20,5 mm
Širina zareze w	1,5 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Globina zareze $t_{\text{maks}}$	7,5 mm
Širina držala b	8 mm
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
možnost aksialnega zarezovanja	da

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Vpenjalni vijak Tip 12

279815 12

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500