

Garant
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 4,3mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122430 4,3 |
| GTIN | 4045197535931 |
| Razred artikla | 11E |

Opis
Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122432**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122430 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 17,6 mm

Celotna dolžina L: 66 mm

\emptyset držala D_s : 6 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,04 mm/v

Tehnični opis

| | |
|------------------|----|
| Število rezil Z | 2 |
| Toleranca držala | h6 |

| | |
|--|------------------|
| Dolžina utorov L_c | 24 mm |
| Podajanje f v Inconel® | 0,04 mm/v |
| Nazivni $\varnothing D_c$ | 4,3 mm |
| Toleranca nazivnega \varnothing | m6 |
| \varnothing držala D_s | 6 mm |
| Celotna dolžina L | 66 mm |
| Standard | DIN 6537 K |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 17,6 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Izvedba | 4xD |
| Kot konice | 140 stopinj |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Polstandardno | da |
| Barvni prstan | rožnata |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|----------------------------|------------------|----------|------------|
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 40 m/min | S |
| Inconel | primerno | 35 m/min | S |
| mokro maks. | primerno | | |

Storitve

| | |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HE | 129100 HE |
|------------------------|-----------|