

Garant**Vijačni adapter za nakrčevanje vitek, Navoj M × vpenjalni Ø D1: M16X8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301397 M16X8
GTIN	4045197767387
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Jeklo odporno proti visokim temperaturam, vgrajena možnost nastavljanja dolžine orodja, posebej ozka izvedba, za HSS in karbidno trdino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba pri najvišjih zahtevah glede točnosti in kakovosti centriranja, npr. v kombinaciji s podaljški.

Tehnični opis

Zunanji Ø D	21 mm
Navoj M	M16
Ø D ₂	15 mm
Dolžina L	42 mm
Podaljšek Ø D ₃	30 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Previsna dolžina A	60 mm
maksimalni zatezni moment	80 Nm
z notranjim hlajenjem	da
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Vrsta izdelka	Reducirni trn

