

**Garant****Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 10,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 10,8
GTIN	4045197769138
Razred artikla	21S

**Opis****Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

**Napotek:**

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø  $d_{min}$ .

**Tehnični opis**

Minimalni Ø $d_{min}$	9,8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Prevesna dolžina $L_1$	24 mm
Ø držala $D_s$ , h6	10 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	95 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	10,5 - 11,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	10
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	10,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP

674252 7IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,0 Nm

211750 1,0