

Garant**Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 13,8mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 236677 13,8 |
| GTIN | 4045197769169 |
| Razred artikla | 21S |

Opis**Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min} .

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| Prevesna dolžina L_1 | 27 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 110 mm |
| Ø držala D_s h6 | 10 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 HB725 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269410 (7IP; 1,0 Nm) |
| Minimalni Ø d_{min} | 12,8 mm |
| Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo | 13,5 - 14,3 mm |
| primerna ekscentrična puša art. 236679 | 10 |
| Število rezil Z | 1 |
| Nazivni Ø D | 13,8 |
| Kot konice | 180 stopinj |
| Izvedba držala | DIN 1835 A |

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP

674252 7IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,0 Nm

211750 1,0