

**Garant****Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 26,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236677 26,8
GTIN	4045197769299
Razred artikla	21S

**Opis****Uporaba:**

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

**Napotek:**

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d<sub>min</sub>.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	185 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	25 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	40 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	26,5 - 27,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	20
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	26,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2