

Garant
Predpovrtalo, DIN 1835 A, Nazivni Ø D: 29,8mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	236677 29,8
GTIN	4045197769329
Razred artikla	21S

Opis
Uporaba:

Za povrtanje predhodno izvrtanih ali litih izvrtin na nazivni Ø, v kombinaciji z ekscentrično vpenjalno pušo art. 236679.

Za standardne ISO-obračalne rezalne ploščice CC..0602.

Napotek:

Ø predhodne izvrtine ne sme biti manjši od Ø d_{min}.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	260142 HB725
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L ₁	43 mm
Ø držala D _s h6	20 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	195 mm
Minimalni Ø d _{min}	28 mm
Območje nastavljanja z ekscentrično vpenjalno pušo	29,5 - 30,3 mm
primerna ekscentrična puša art. 236679	20
Število rezil Z	1
Nazivni Ø D	29,8
Kot konice	180 stopinj
Izvedba držala	DIN 1835 A

z notranjim hlajenjem

da

Vrsta izdelka

Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm

211750 1,2