

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	36 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A12K SVXCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Celotna dolžina L	125 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27

269028 27