

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala/velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina $L_1$	48 mm
Srednji premik $L_3$	11 mm
Višina vpenjanja $L_2$	15 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	19,5 mm
ISO-oznaka držala	A16M SVXCR/L07
Celotna dolžina L	150 mm
Velikost ploščice	7 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	113 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala $D_s$	16 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27

269028 27