

Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/16**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DVUNR/L

primerna obračalna rezalna ploščica: VNMG 1604..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 50 mm

Srednji premik: 29 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Tehnični opis

Sistem	DM
ISO-oznaka rezalne glave	DVUNR/L
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	50 mm
Velikost ploščice	16 mm
Celotna dolžina	35 mm
Srednji premik	29 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VNMG 1604..
Podložna ploščica	259033 5
Vijak za podložno ploščico	259027 3
primerno osnovno telo	264910–264922
Spona, vijak, O-obroč	259036 7
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Podložna ploščica	259227
Vijak za podložno ploščico	259613
Vpenjalni krak	259509
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15