

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	22 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Širina vratu L_4	6,8 mm
Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A10H SVXCR/L07
Srednji premik L_3	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D_s	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------