

Garant**Držalo za notranje struženje HM, desno, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	113 stopinj
Dolžina glave L_1	40 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
ISO-oznaka držala	E12K SVXCR/L07
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	15,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Prevesna dolžina L_1	96 mm
Uporabna globina T	3 mm
Ø držala D_s	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------