

**Garant****ZCMX 060204, Zvrst: HBZ025**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za  $\varnothing$  orodja  $D_c$ : 12 mm

Zvrst: HBZ025

Globina reza  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 210 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	PVD
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 210 m/min

ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 060204
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HBZ025
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Ustrezno za Ø orodja D <sub>c</sub>	12 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje