

Osnovno držalo za stružne nože Jeklo DM, 5xD, Sistem / Ø držala: DM/50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264910 DM/50
GTIN	4251414902152
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Napotek:

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$,
z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 418 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 5 mm

Montažni vijak: 269025 1

Tehnični opis

Ø držala	50 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	5 mm
Sistem	DM
Montažni vijak	269025 1
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	418 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	5xD da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože

PriborMomentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni
vrtilni moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2