

**Osnovno držalo za stružne nože Jeklo DM, 5×D, Sistem / Ø držala: DM/60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

**Napotek:**

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$ .

z notranjim hlajenjem: da

Sistem: DM

Celotna dolžina L: 508 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 10 mm

Montažni vijak: 269025 1

**Tehnični opis**

Srednji premik H osnovnega telesa	10 mm
Ø držala	60 mm
Sistem	DM
Montažni vijak	269025 1
Visokotlačna priključna cev	269207
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva	269208
Celotna dolžina L	508 mm
Primerne obračalne rezalne glave	264838; 264839
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	5×D da

Vrsta izdelka

Osnovno držalo za stružne nože

---

**Pribor**

PrecisionBit za 6-kotnik, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm

674242 2

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659906 500