

Osnovno držalo za stružne nože z dušenjem vibracij, 8×D, Sistem / Ø držala: DM/50



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	264920 DM/50
GTIN	4251414902169
Razred artikla	29E

Opis

Izvedba:

S priključkom za hladilno sredstvo 1/8-27 NPT.

Obseg dobave:

Reducirni adapter – z G1/4 cole na G1/8 cole.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, ki je označeno z oznako S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{ srednji premik rezalne glave}$

Profundidad de giro interior hasta: 8×D

Boring depth up to: 8×D

Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D

Belső kiesztergálási mélység max.: 8×D

Profondità interna fino a: 8×D

Sistem: DM

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 568 mm

Srednji premik H osnovnega telesa: 5 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati: 215,9 mm

priporočena dolžina odrezkov: 200 mm

Montažni vijak: 269025 1

Tehnični opis

priporočena dolžina odrezkov	200 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	5 mm
Sistem	DM
Ø držala	50 mm

območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	215,9 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	568 mm
Montažni vijak	269025 1
Globina notranjega struženja do	8×D
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Steblo s 6-kotno konico, steblo E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500