

Rezalna glava, desno, Sistem / velikost ploščice: DM/15**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250617 DM/15
GTIN	4251414902671
Razred artikla	29D

Opis**Izvedba:**

Zamenljive rezalne glave za **osnovna držala z dušenjem vibracij**.

Uporaba:

Funkcija dušenja vibracij do maksimalne previsne dolžine **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Sistem: DM

ISO-oznaka rezalne glave: DDUNR/L 15

primerna obračalna rezalna ploščica: DNMG 1506..

primerno osnovno telo: 264910–264922

Minimalni Ø predvrtanja D_{min} : 48 mm

Srednji premik: 27 mm

Celotna dolžina: 35 mm

Tehnični opis

Srednji premik	27 mm
primerno osnovno telo	264910–264922
Spona, vijak, O-obroč	259036 4
Sistem	DM
primerna obračalna rezalna ploščica	DNMG 1506..
Celotna dolžina	35 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	48 mm
Velikost ploščice	15 mm
Podložna ploščica	259033 3
ISO-oznaka rezalne glave	DDUNR/L 15
Vijak za podložno ploščico	259027 2
Serijska	Rezalna glava
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	da

Pribor

Vpenjalni krak	259506
Podložna ploščica	259225
Vijak za podložno ploščico	259612
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cN·m	659906 500
Vijačni nastavki Torx®, E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10