


Hartig

**Precizni mikrometer s podaljškom končne mere, Merilno območje:
100-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	420920 100-200
GTIN	2050002041066
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Trden merilni lok iz lahke kovine, lakiran s prašnato barvo, s toplotno zaščito, torni sklopko in pripravo za fiksiranje. Zelo fino lepene merilne površine iz karbidne trdine. Natančnost boljša kot DIN 863. S pomočjo podaljška za merilno kladico, ki je lepan in prevlečen s karbidno trdino in se na mikrometer pritrdi s privijačenjem, se merilno območje mikrometra podvoji. Na notranji strani s skalo za obe merilni območji. Izvedba z jeklenim lokom.

Prednosti:

Zelo veliko merilno območje. Po zamenjavi podaljška za končno mero je mikrometer takoj pripravljen za uporabo. Dodatna kontrolna mera ni potrebna. Neposredno odčitavanje 1/100 mm na velikem bobnu s skalo.

Obseg dobave:

Mikrometer z 1 z enim podaljškom za merilno kladico. Brez kontrolne mere.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 2000 mm po ponudbi.
Posebne izvedbe so dobavljive po ponudbi

Tehnični opis

Merilno območje	100 - 200 mm
Masa	1,9 kg
Kalibriranje	S3

Hod merilnega vretena	50 mm
Točnost	6 μ m
Ø merilnega bobna	24 mm
Delitev merilnega bobna	1/100 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Ø vretena	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje mikrometra s podaljškom Merilno območje 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------