

Garant**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365035 150
GTIN	4045197771001
Razred artikla	31S

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta izvedba z močnim vretenom.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Precizno vpenjanje zaradi ploščatega vodila.
- Ena čeljust ima vodoravno in navpično prizmo za vpenjanje okroglega materiala, ena čeljust je gladka.
- Za vpenjanje ploščatih delov sta obe čeljusti posneti.
- Patentirano integrirano ekscentrično hitro vpenjanje za varno držanje vrtalne mize.
- Hitro vpenjanje v območju utorov omogoča fleksibilno in učinkovito obdelavo vpetega obdelovanca v poljubnem položaju na celotni vrtalni mizi, ne da bi ga morali ponovno vpenjati.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo in premična čeljust sta iz posebne litine.

Točnost:

Znotraj **0,10 mm**.

Tehnični opis

Širina vpenjalnih utorov	19 mm
Dolžina osnovnega telesa a	400 mm

Masa	23,8 kg
Vpenjalno območje b	209 mm
Celotna višina c	90 mm
Barvna koda za primerni pribor	BM-primež, siv
Razmak vpenjalnih utorov	189 mm
Širina čeljusti A	150 mm
Višina čeljusti C	40 mm
maksimalna celotna dolžina L ₄	652 mm
Širina osnovnega telesa B	226 mm
Vrsta izdelka	Primež za vrtilni stroj

Pribor

Vodilna tirnica za art. 365023	365025
Nadomestna čeljust, par, za hitrovpjenjalni primež oz. primež za vrtilni stroj za tip 150	365036 150
Omejevalni nastavek Tip 2	365028 2
Nadomestno vreteno za primež za vrtilni stroj za tip 150	365037 150