

HOLEX**Ročni primeži za vrtalne stroje, Širina čeljusti A: 120mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	365045 120
GTIN	4045197771032
Razred artikla	32D

Opis**Izvedba:**

- Čvrsta in priročna izvedba.
- Čeljusti so kaljene in brušene.
- Celotna dolžina je vedno enaka (vreteno se pomika v ročaj!).
- Univerzalna možnost pritrditve zaradi podolgovatih lukenj.
- Pomična čeljust na stranskih vodilih.
- Nepomična čeljust ima tri navpične in eno vodoravno prizmo.

Uporaba:

Za vpenjanje obdelovancev na vrtalnih strojih.

Material:

Telo iz litine.

Točnost:

Znotraj **0,20 mm**.

Tehnični opis

Dolžina osnovnega telesa a	343 mm
Vpenjalno območje b	110 mm
Širina čeljusti A	120 mm
Celotna višina c	66 mm

Višina čeljusti C	30 mm
Masa	6,5 kg
Vrsta izdelka	Primež za vrtalni stroj

Pribor

Nadomestna čeljust, par, za primež za vrtalni stroj za tip 120	365046 120
--	------------