

Garant**Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij, HB7310, Širina zareze w: 2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273739 2
GTIN	4045197771384
Razred artikla	21L

Tehnični opis

Toleranca širine zareze w	±0,03 mm
Širina zareze w	2 mm
Podajanje f	0,06 - 0,14 mm/v
Globina reza a _p	0,1 - 0,6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	N
Dodatna uporaba	Ti
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	350 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	350 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		