

**3M****Mini brusni obroč Ø 90 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 240**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568537 240
GTIN	8718734418658
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Mini brusni obroči Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Fina struktura s piramidno površino zagotavlja **najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi**. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

### Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min<sup>-1</sup>.

## Tehnični opis

Dolžina brusnega traku	289 mm
Ø brusnega traku	90 mm
Širina brusnega traku	100 mm
3M-oznaka zrnatosti	A080
Zrnatost	240
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Oznaka proizvajalca	237AA
Vrsta izdelka	Brusni trak

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Laki	primerno		
suho	primerno		