

Garant**HSS-PM-groborezni rezkar GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø k10 DC/R1:
25/2,0mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	192940 25/2,0
GTIN	4062406300357
Razred artikla	11Z

Opis**Izvedba:**

Inovativen rebrast profil in optimizirana geometrija prostorov za odrezke za velik volumen odrezovanja ob najvišji procesni varnosti. Daljša življenjska doba zaradi natančne usmeritve notranjega hlajenja na rezila.

Prednosti:

Nov rezalni material; rešitev težav pri nestabilnih obdelovalnih pogojih.

Tehnični opis

Ø držala D_s	25 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	63 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Kot spirale	40 stopinj
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Podajanje f_z za robljenje v titan > 850 N/mm ²	0,055 mm
Ø sprostive D_1	24 mm
Celotna dolžina L	121 mm
Dolžina rezil L_c	45 mm

Število zob Z	5
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Toleranca nazivnega \varnothing	k10
Radij rezila R ₁	2 mm
Serija	Master Titan
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS PM
Standard	DIN 844
Profil rezkanja	HR
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomeren
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,5 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	28 m/min	S
mokro maks.	primerno		